

1台で各作業に適した土壤消毒が可能な作業機をお求めではありませんか？  
**「マルチング」「全面鎮圧」2タイプの作業が1台でこなせ**  
**露地・ハウス・各薬剤別(クロルピクリン、D-D)にも対応できる優れもの!**  
**さらに車速連動となり、幅広い作業が可能です。**

ポンプ性能・作業性を追求した、マルチ同時6条車速連動土壤消毒機

# 土壤消毒機 DAX-621MS

**消毒隊士**

DAX-621MS

連作障害  
回避に  
最大の威力を  
発揮!

**両用**

マルチ被覆

露地

全面鎮圧

ハウス

マルチ部は簡単に脱着可能

ローラー使用時  
前後長: 1m20cm



**AGRITECNO YAZAKI**

さらにもっと楽々!

クイックオートヒッチフレームをお持ちの方は、クイック着脱も可能です。

クイック対応マスト

適応オートヒッチフレーム (日農工標準3P)		
小橋	SX-5 (Sカブラ)	※注3
松山	ES19 (Sカブラ)	※注3
井関	PDヒッチ (Sカブラ)	※注3
クボタ	W3P	
ヤンマー	「クイックヒッチ」標準3P O-1兼用	
三菱	「デュアルヒッチ」標準3P O-1兼用	
※「スーパーヒッチ」は取付け不可		

品名		
小橋	①	ガイドカラー
	②	トップリンクカラー
松山	①	ローアピンガイドL
	②	トップカラーS



※注1. DAXの装着は「標準3P」です。3点直装・クイック共に標準3Pに装着してください。  
 ※注2. 特殊3点リンクのトップリンクは使用できません。標準トップリンクが必要になります。日農工標準の長い物を使用してください。  
 ※注3. ガイドカラー・トップリンクカラーは標準装備していません。3タイプには必要になります。別途購入していただく場合、右記を参照してください。

※注4. ガイドカラーはローアピンピンへ差し込み、セットしてください。本機は、①ガイドカラーを固定するスプリングピン(小橋)または、リング(松山)は使用できません。

仕様

名称	マルチ同時6条車速連動土壤消毒機
型式	DAX-621MS
条数	6条
重量	270 kg
注入方式	ダイヤフラム方式(フッ素ゴムダイヤフラム)
駆動方式	DC12V電源 接地センサーモーター駆動方式
鎮圧ローラー幅	1700 mm
使用マルチ幅	2100 mm
作業速度	0~4km/h※1
注入ピッチ(自動)	19cm 23.5cm 28cm (3段階変更可能)※2
1回注入量	1~6cc/1吐出
用途	クロルピクリン・D-D・デイトラベックス・ソイリン等 土壤消毒剤注入※3
対象作物	コンニャク、根菜等
適応トラクタ馬力	26PS以上

※1: 作業速度はトラクタの発電量、注入ピッチと吐出量により多少変動します。  
 ※2: 注入ピッチはコントローラ側で自動から手動に変更することができ、モーター回転数を10段階変更することが出来ます。  
 ※3: それぞれの薬剤の使用基準に従い作業してください。

これまでご使用の土壤消毒機よりも  
 より高性能なものへ...とお考えの方、  
**DAX-621MSが、**  
**あなたの期待にお応えします!**

⚠️安全に関するご注意 ・取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

**アグリテクノ矢崎株式会社**  
<http://www.agritecno.co.jp/>

本社 〒670-0996 兵庫県姫路市土山6丁目5番12号  
 TEL:079(295)1996 FAX:079(295)1997  
 備中工場 〒716-0321 岡山県高梁市備中町東油野1537番地  
 TEL:0866(45)3880 FAX:0866(45)3885  
 大阪事務所 〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島3-1-46 矢崎総業(株)大阪支店内6F  
 TEL:06(6458)3717 FAX:06(6458)3718  
 岡山事務所 〒703-8221 岡山県岡山市中区長岡200-1  
 TEL:086(278)5003 FAX:086(278)5007  
 北海道営業所 〒062-0043 北海道札幌市豊平区福住3条2-4-5 矢崎総業北海道販売(株)内  
 TEL:011(850)2202 FAX:011(850)2203  
 九州営業所 〒861-0823 熊本県玉名郡南関町大字四ツ原1280 熊本工機(株)内  
 TEL:0968(69)7100 FAX:0968(69)7101

●特約店

※このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。平成23年8月作成

# 「車速連動による高精度注入」・「応用の利く作業機」・ 「作業者への負担軽減」・「耐久性」の 4項目を追及した1台です。

## 車速連動による高精度注入

### 1 車速連動制御の 高性能ポンプを採用、 安定した吐出を実現!

#### 1回転制御の車速連動モーターで 高精度注入

モーターを一定の回転速度で1回転制御することにより、低・高速作業でも同じ吐出量で注入可能です。  
(従来の接地輪駆動タイプは吐出量変動します)



#### 吐出量記憶機構

吐出レバーを動かしても、吐出量を最初に設定した位置へ確実に戻すことが可能です。

#### ダイヤフラム変形防止機構


保管時にダイヤフラムが変形しないので部品の耐久性が向上し吐出精度が安定します。

#### 鎮圧ローラーにより 安定した車速連動

作業機を降ろした所から車速連動作業が出来、圃場内にある凹凸の影響も受けません。

### 2 車速連動コントローラ

手元で注入ピッチを3段階(19・23.5・28cm)に変更でき、作業速度に連動してポンプモーターを制御します。



## 作業者への負担軽減

### 5 薬缶は4缶搭載

薬缶は4缶搭載できるので薬缶交換の頻度が減り作業者への負担を軽減します。



標準装備は1缶吸入

### 6 エアー抜きスイッチ

スイッチ1つでエアー抜きが高速で行えます。



### 7 視認性の高い吐出確認計

少量吐出でも低速作業でも視認性の高い吐出確認計を採用。内部にバネを使用していないのでメンテナンスフリーの楽々設計です。



### 8 予備マルチ置き台

余力のある予備マルチ置き台を標準装備しているので作業が途切れません。



### 9 装着方式は2タイプ

作業機の装着方法はオートヒッチ装着と標準3P装着の2タイプが可能です。  
(写真はオートヒッチ装着)



キャスタースタンド標準装備

### 10 薬剤ガスの封入効果が 高いマルチング

適度な鎮圧を全面に施し均平に仕上げるのでマルチの張りが良くなり雨水が溜まりません。



## 応用の利く作業機

### 3 全面鎮圧ローラー標準装備 (薬剤ガスの封入効果UP)

D-D薬剤など使用する薬剤によりマルチ部品を外して作業できるので1台で2タイプの作業が可能です。(前後長が1.2mと短くハウス作業にも適します)※薬剤の使用基準に従い作業してください。



マルチ部は簡単に脱着可能  
ローラー使用時  
前後長:1m20cm

### 4 アトケシ標準装備


トラクタのタイヤで締め固めた土をほくすので薬剤ガスの浸透力が落ちません。



## 耐久性

### 12 注入ツメ強度UP/チェック バルブ2個標準装備

注入ツメを強度UPし耐磨耗性に優れます。また、液漏れ防止に効果的なチェックバルブを2個標準装備しています。



### 11 洗浄用PPボトル

メンテナンス・薬缶交換時に便利な洗浄用PPボトルを、2個標準装備しています。

